



## FICHA TECNICA DELANTAL PLOMADO ADULTO

Delantal modelo estándar

### ESPECIFICACIONES

- Protección frontal con blindaje de ó 0.5 mm equivalente Pb
- Ajustable en la cintura con correas de lazo o velcro.
- Sistema de cierre con correas de lazo entrecruzadas en la espalda que se amarran adelante.
- Sistema de cierre de dos bandas posteriores entrecruzadas que se ajustan adelante con velcro.
- Protección del peso por hombreras acolchadas que reducen la sensación sobre los hombros.
- Material. Nylon disponible en azul.
- Medidas: Largo 90 cm x Ancho 60 cm
- Peso Aproximado: 3.7 Kg protección de 0.3 mm Pb, 5 Kg protección de 0.5 mm Pb
- El modelo con velcro solo está disponible con protección de 0.5 mm Pb
- Uso: Protección Radiológica • Plomo de alta calidad, indeformable.
- Almacenamiento: No doblar, no arrugar.
- Los delantales deben ser colgados en percheros de cromo de alta resistencia.



Limpieza. Mantenerlos limpios, en caso de manchas limpiar lo antes posible con agua fría y un detergente suave.

- No esterilizable
- El cuidado indebido puede deteriorar la lámina de plomo.
- Dispositivo Medico No Invasivo Riesgo I

Marca: Shielding. Fabricación: Estados Unidos.

• REGISTRO INVIMA 2020DM-0022443

Vida Útil: 5 Años